


# ACM センサホルダ 仕様書

## 【概要】

ACM センサを円柱などの曲面や構造物に固定でき、センサの着脱を簡単に行う事もできます。



## 【注意点】

リード線をつたって水滴がセンサに流れる恐れがあるため、リード線を下側にして設置してください。

サイズ	約 86×90×12mm
重量	約 60g
設置方法	ねじや結束バンドで固定
素材	アクリル樹脂、ステンレスねじ、樹脂スペーサー
付属品	固定用ねじ、ワッシャー
主な設置場所	鉄塔、柱、橋 等